


Stekkers

NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN

Artikelnummer: 5195381

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Conform norm	IEC 61754-24
Protocol	Ethernet PROFINET LWL
Extra functies	Voldoet aan de eisen conform AIDA
Aansluitfrequentie	100
Kabeluitgang	Recht
Productgewicht	84 g
Optische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Optische aansluiting 1, bouwvorm	hoekig
Optische aansluiting 1, aansluittechniek	SC-RJ volgens IEC 61754-24
Optische aansluiting 1, aantal polen/adere	2
Optische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	2
Optische aansluiting 1, aansluitschema	00995772
Optische aansluiting 1, bevestigingstype	Push-pull met vergrendeling tegen het per ongeluk trekken
Optische aansluiting 1, ringdiameter	2.5 mm
Optische aansluiting 2, aansluittechniek	Klemmoer
Aanhaalmoment	0.42 Nm
Aderdiameter	0.98 mm...1 mm
Adertype	Polymeervezel
Golflengte	650 nm
Brandcontrole	UL94 V-0
Kabeldiameter	5.5 mm...10 mm
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 °C...70 °C
Lagertemperatuur	-40 °C...70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	Persgegoten zink, vernikkeld
Kleur behuizing	zilver

Functie	Waarde
Materiaal afdichtingen	NBR TPE
Materiaal ring	Koperlegering