



motorkabel NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE28

Artikelnummer: 5213342

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	DIN 47100
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Aansluitfrequentie	30
Productgewicht	770 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, opmerking over de kabeluitgang	90°
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema F1
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	31
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	31
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Snap-in vergrendeling
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	28
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	28
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 50 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	0,5 A
Stootspanningsweerstand	0,25 kV
Kabellengte	2,6 m
Kabeleigenschap	Suitable for energy chains
Testvoorwaarden van kabel	Testvoorwaarden op verzoek
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 49,5 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 74,25 mm
Kabeldiameter	9,9 mm
Toelrantie kabeldiameter	± 0,2 mm
Kabelmontage	1x(6x0,35)+2x(4x0,15)
Geleider-nominale doorsnede	0,35 mm ² 0,15 mm ²
Draadeindes	Kabelschoen
Beschermingsgraad	IP20
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 75 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Lagertemperatuur	-25 ... 55 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	1
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	zwart
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal stekkercontact	Koperlegering verzinkt