

koppeling EAMD-56-54-19-23X27

Artikelnummer: 5215476

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	19 mm
Opnamediameter 2	23 mm
Grootte	56
Nominale lengte	54,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	172 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	60 Nm
Productgewicht	464 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform