

# kunststofslang PAN-V0-12X1,5-GE

Artikelnummer: 525485

FESTO

vlamvertragend



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	14 mm
Buitendiameter voor steekschroefkoppeling	12 mm
Debietrelevante buigradius	65 mm
Binnendiameter	9 mm
Min. buigradius	43 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 0,3 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 3 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 43,5 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1,2 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 12 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 174 psi
Opmerking overwerkdruk	Minerale olie: max. 0,3 MPa bij max. 90 °C Water: max. 0,3 MPa bij max. 90 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Mineraalolie Water (vloeibaar, ijsvrij)
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (ommanteling)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 ... 90 °C
Productgewicht volgens lengte	0,133 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 12 mm
Kleur	geel
Shore-hardheid	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	Polyamide 12 PVC-P