

# stekker SEA-GS-HAR-4POL

Artikelnummer: 525928  
Einde productie

FESTO

voor ventieleilanden.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Soort bevestiging	met schroefdraad
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	11,5 g
Elektrische aansluiting	4-polig M12x1 Rechte stekker / gestripte verbinding
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 32 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 32 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li>	4 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Toegelaten kabeldiameter	4 ... 5,1 mm
toegelaten individuele draaddiameter	0,1 mm
Toegelaten draaddiameter	1,2 ... 1,6 mm
Aansluitingdoorsnede	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink vernikkeld
Toegelaten draadisolatie	PVC