


# vacuümzuiger ESS-50-GT-M10

Artikelnummer: 525977

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



## Informatieblad

| Kenmerk                               | Waarde   |
|---------------------------------------|--|
| Hoogtecompensatie zuignaphouder       | 8 mm   |
| Min. werkstukradius R                 | 40 mm  |
| Nominale diameter                     | 2,5 mm   |
| Zuignapdiameter                       | 50 mm  |
| Zuignapvolume                         | 11,2 cm <sup>3</sup>   |
| Inbouwpositie                         | willekeurig  |
| Toekenning zuignaphouder              | Grootte 5  |
| Zuignapvorm                           | rond diep  |
| Werkdruk                              | -0,95 ... 0 bar  |
| Nominale werkdruk                     | -0,7 bar   |
| Bedrijfsmedium                        | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK      | 2 - matige corrosieweerstand                                 |
| LABS-conformiteit                     | VDMA24364-A1-L   |
| Omgevingstemperatuur                  | -10 ... 80 °C  |
| Houdkracht bij nominale werkdruk      | 97 N   |
| Laterale kracht bij nominale werkdruk | 30 N   |
| Productgewicht                        | 18 g   |
| Soort bevestiging                     | via vacuümaansluiting  |
| Vacuümaansluiting                     | M10  |
| Kleur                                 | roodbruin  |
| Shore-hardheid                        | 72 +/- 5   |
| Materiaal inschroeftap                | aluminumlegering   |
| Materiaal - opmerking                 | RoHS conform   |
| Materiaal zuiger                      | Vulkollan®   |