


in- en uitgangsmodule CPX-8DE-8DA

Artikelnummer: 526257

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal, 8 digitale ingangen, 8 digitale uitgangen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	(Incl. verbindingblok en aansluittechniek) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Productgewicht	48 g
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	Afhankelijk van het aansluitblok
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC
LED displays	1 groepsdiagnose 16 kanaalstatus
Diagnose	Kortsluiting / overlast per kanaal Onderspanning uitgangen
Aantal uitgangen	8
Parametrisatie	Ingangs debounce tijd Failsafe per kanaal Forcing per kanaal Inactieve (Idle) modus per kanaal Signaalverlengingstijd Gedrag na kortsluiting Monitoring module
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Type. 22 mA
Aantal ingangen	8
Merklijn ingangen	IEC1131-T2
Ingangs-debounce-tijd	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms, parametreerbaar)
Max. reststroomingangen per module	0,7 A
Merklijn uitgangen	IEC1131-T2
Schakellogica uitgangen	PNP (plus-schakelend)
Max. reststroomuitgangen per module	4 A
Maximale stroomtoevoer per kanaal	0,5 A (12 W lampbelasting)
potentieelscheiding kanaal-kanaal	nee
potentieelscheiding kanaal - interne bus	Uitgangen - Ja, bij gebruik van een tussenliggende toevoer
Beveiliging (kortsluiting)	interne elektronische zekering per kanaal