

drukregelventiel

LR-N1/8-D-O-7-MICRO

Artikelnummer: 526266



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met getapte aansluitplaat, zonder manometer.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk	1 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysterisis	0,3 bar
normaal nominaal debiet	450 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	100 g
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal membraan	NBR