

drukregelventiel

LR-QS6-D-7-MICRO

Artikelnummer: 526271



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

[Aansluitplaat met stekkeraansluiting en manometer.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|---|
| Grootte | Micro |
| Reeks | D |
| Bedieningsveiligheid | Draaiknop met vergrendeling |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | direct gestuurd membraanregelventiel |
| Regelfunctie | met secundaire ontluchting |
| drukindicator | met manometer |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Drukregelbereik | 0,5 ... 7 bar |
| Max. drukhysteresis | 0,3 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 110 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | QS-6 |
| Pneumatische aansluiting 2 | QS-6 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitplaat | aluminumlegering |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | aluminumlegering |
| Materiaal membraan | NBR |