

manometer



MA-27-10-M5

Artikelnummer: 526323
Einde productie

FESTO

[met aanduiding in bar.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afreesbereik [bar]	0 ... 10 bar
Nominale grootte manometer	27
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Werkdruk	0 ... 10 bar
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	4
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	PA
Materiaal scherm	PS
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	11 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof