

manometer MA-27-160-M5-PSI

Artikelnummer: 527405

FESTO

met aanduiding in psi.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Weergavebereik	0 ... 160 psi
Nominale grootte manometer	27
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Werkdruk	0 ... 160 Psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	4
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	PA
Materiaal scherm	PS
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	11 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof