



kleemeenheid KEC-16

Artikelnummer: 527492

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Klemsoort met werkrichting	aan beide zijden Klemmen d.m.v. veer, losmaken d.m.v. perslucht
Werkdruk	3,8 ... 10 bar
Minimale release druk	3,8 bar
te klemmen rond materiaal	16 mm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Statische houdkracht	1.300 N
Productgewicht	1.860 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad met toebehoren
Kleemeenheid	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal veer	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal klemklauwen	Werktuigstaal
Materiaal zuiger	aluminumlegering