

# verzorgingseenheid FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H

Artikelnummer: 527867



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met getapte aansluitplaat, zonder manometer, halfautomatische condensataaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensataaftap	halfautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. hoeveelheid condensaat	3 cm <sup>3</sup>
Filterfijnheid	5 µm
drukindicator	M5 voorbereid
Werkdruk	1 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,3 bar
normaal nominaal debiet	160 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	139 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal behuizing	aluminiumlegering
Materiaal schaal	PC