

aansluitkabel

KMP6-25P-20-2,5


Artikelnummer: 530046

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor ventieleiland CPA-SC, met Sub-D stekker 25 polig voor 20 spoelen, 2,5m lang.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Volgens norm | DIN 41652 |
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Aansluitfrequentie | 50 |
| Productgewicht | 432 g |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | hoekig |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Sub-D |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 25 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 25 |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype | 2x schroef 4-40 UNC |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 25 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 25 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 30 V |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt | 2,8 A |
| Stootspanningsweerstand | 1 kV |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Kabeleigenschap | Standaard |
| Testvoorwaarden van kabel | Testvoorwaarden op verzoek |
| Buigradius, vaste bekabeling | ≥ 103 mm |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 103 mm |
| Kabeldiameter | 10,3 mm |
| Toelrantie kabeldiameter | ± 0,25 mm |
| Kabelmontage | 20x0,25+5x0,34 |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,25 mm ² 0,34 mm ² |
| Draadeindes | stomp afgesneden |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 70 °C |
| Lagertemperatuur | -25 ... 75 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------------|------------------------|
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Materiaal kabelmantel | PVC |
| Kleur kabelmantel | grijs |
| Materiaal behuizing | PBT-versterkt |
| Kleur behuizing | grijs |
| Materiaal schroefvergrendeling | Messing, vernikkeld |
| Materiaal stekkercontact | Koper-legering verguld |