

# aansluitkabel

## KMP6-25P-20-10


FESTO

Artikelnummer: 530048

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor ventieleiland CPA-SC, met Sub-D stekker 25 polig voor 20 spoelen,  
10 m lang.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de  
typecode in te voeren in het zoekveld.



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde                                       |
|---|--|
| Volgens norm  | DIN 41652                                    |
| Kabelidentificatie                                  | zonder labelhouder                           |
| Aansluitfrequentie                                  | 50   |
| Productgewicht                                      | 1.600 g                                      |
| Elektrische aansluiting 1, functie                  | Zijde field device                           |
| Elektrische aansluiting 1, design                   | hoekig                                       |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype             | Contactdoos                                  |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang             | recht  |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek         | Sub-D  |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere       | 25   |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere    | 25   |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype         | 2x schroef 4-40 UNC                          |
| Elektrische aansluiting 2, functie                  | Sturingszijde                                |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype             | Kabel  |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek         | Open einde                                   |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere       | 25   |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere    | 25   |
| Bedrijfsspanningsbereik DC                          | 0 ... 30 V                                   |
| Nominale bedrijfsspanning DC                        | 24 V   |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li>         | 2,8 A  |
| Stootspanningsweerstand                             | 1 kV   |
| Kabellengte   | 10 m   |
| Kabeleigenschap                                     | Standaard                                    |
| Testvoorwaarden van kabel                           | Testvoorwaarden op verzoek                   |
| Buigradius, vaste bekabeling                        | ≥ 103 mm                                     |
| Buigradius, flexibele bekabeling                    | ≥ 103 mm                                     |
| Kabeldiameter                                       | 10,3 mm                                      |
| Toelrantie kabeldiameter                            | ± 0,25 mm                                    |
| Kabelmontage  | 20x0,25+5x0,34                               |
| Geleider-nominale doorsnede                         | 0,25 mm <sup>2</sup><br>0,34 mm <sup>2</sup> |
| Draadeindes   | stomp afgesneden                             |
| Beschermingsgraad                                   | IP40   |
| Opmerking bij beschermingsgraad                     | in gemonteerde toestand                      |
| Omgevingstemperatuur                                | -25 ... 70 °C                                |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 70 °C                                 |
| Lagertemperatuur                                    | -25 ... 75 °C                                |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring)          | volgens EU-RoHS-RL                           |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)            | volgens de UK RoHS-voorschriften             |
| LABS-conformiteit                                   | VDMA24364-B2-L                               |
| Materiaal - opmerking                               | RoHS conform                                 |

| Kenmerk                        | Waarde                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Vervuilingsgraad               | 2                      |
| Materiaal kabelmantel          | PVC                    |
| Kleur kabelmantel              | grijs                  |
| Materiaal behuizing            | PBT-versterkt          |
| Kleur behuizing                | grijs                  |
| Materiaal schroefvergrendeling | Messing, vernikkeld    |
| Materiaal stekkercontact       | Koper-legering verguld |