

fijnfilter MS6N-LFM-1/4-BRV

Artikelnummer: 531854

FESTO

1µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel,
volautomatische condensaatrap, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Reeks	MS
Grootte	6
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	volautomatisch
Werkdruk	2 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	950 l/min
Min. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	140 l/min
Filterrendement	99,99 %
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm ³
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,5 mg/m ³
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal filter	boorsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Productgewicht	600 g