


stekker FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B

Artikelnummer: 532219

FESTO

voor DeviceNet, CANopen



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	20 mm
Hoogte	62 mm
Lengte	61 mm
Protocol	CAN
Productgewicht	60 g
Veldbusinterface	2 x 5 veertrekklemmen
Opmerking veldbusinterface	BUS In - BUS Out doorgeslepen
Toegelaten kabeldiameter	5 ... 10 mm
Beschermingsgraad	IP65 IP67 in gemonteerde toestand volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	95 % niet condenserend
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal wartelmoer	Messing
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal dichtingen	NBR