


# insteekschroefkoppeling QB-3/8-1/4-U

Artikelnummer: 533279

FESTO

Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant.



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                    |
|--|---|
| Grootte  | Standaard                                 |
| Nominale diameter                                | 0,189 "                                   |
| Soort dichting op de inschroeftap                | coating                                   |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig                               |
| Design   | Rechte vorm                               |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10  |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)              |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0,095 ... 1 MPa                           |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | 0,95 ... 10 bar                           |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 13,775 ... 145 psi                        |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk                 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosieweerstand                |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-zone III                        |
| Omgevingstemperatuur                             | 0 ... 60 °C                               |
| Max. aandraaimoment                              | 16,226 ft-lbf                             |
| Productgewicht                                   | 0,84 oz                                   |
| Soort bevestiging                                | Buitenzeskant 11/16<br>Binnenzeskant 3/16 |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad 3/8 NPT           |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 1/4 "           |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                             |
| Kleur van de demontagering                       | grijs                                     |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform                              |
| Materiaal behuizing                              | messing vernikkeld                        |
| Materiaal schroefdraaddichting                   | PTFE                                      |
| Materiaal losring                                | POM                                       |
| Materiaal slangdichting                          | NBR                                       |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvrij             |