

spiraal-kunststofleiding PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

Artikelnummer: 533465

FESTO

uiterst flexibel, weefselversterkt, in hoge mate hydrolysebestendig.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werk lengte	6 m
Buitendiameter	9,5 mm
Bloklengte	1,317 m
Debietrelevante buigradius	50 mm
Binnendiameter	6,4 mm
Wikkeldiameter	42 mm
Aantal krommingen	66
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 15 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	11 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	430 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Uitwendige schroefdraad G1/4
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 87 +/- 3
Materiaal aansluitdraad	Messing vernikkeld
Materiaal knikbescherming	POM
Materiaal slang	TPE-U(PU)