

spiraal-kunststofleiding PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Artikelnummer: 533466

FESTO

uiterst flexibel, weefselversterkt, in hoge mate hydrolysebestendig.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werklengte	4,8 m
Buitendiameter	11,7 mm
Bloklengte	1,172 m
Debietrelevante buigradius	65 mm
Binnendiameter	7,9 mm
Wikkeldiameter	51 mm
Aantal krommingen	41
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 13 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	12,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	480 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/8
Pneumatische aansluiting 2	Uitwendige schroefdraad G3/8
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 87 +/- 3
Materiaal aansluitdraad	Messing vernikkeld
Materiaal knikbescherming	POM
Materiaal slang	TPE-U(PU)