


handlingsmodule HSP-12-AS-AD

Artikelnummer: 533606

FESTO

zonder aandrijving met lagering en as, met beschermdeksel.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Y-slag	52 ... 68 mm
Z-slag	20 ... 30 mm
Z-slag werkslag	15 mm
Demping	CC: schokdemper aan beide zijden zachte merklijn
Inbouwpositie	Geleidingsrail loodrecht
Constructieve opbouw	Aandrijfjas Kruisgeleiding gedwongen bewegingsverloop
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Borging tegen verdraaiing/geleiding	Kruisgeleiding
Minimale taktijd	0,6 s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,01 mm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandrijfmoment op de aandrijfjas	1,25 Nm
Max. axiale kracht op de aandrijfjas	18 N
Max. moment Mx dynamisch	1,1 Nm
Max. moment Mx statisch	5 Nm
Max. moment My dynamisch	1,1 Nm
Max. moment My statisch	5 Nm
Max. moment Mz dynamisch	1,1 Nm
Max. moment Mz statisch	5 Nm
Maximale nuttige last	0,5 kg
Max. radiale kracht op de aandrijfjas	45 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 N
Productgewicht	2.500 g
Bevestiging Front Unit	met doorgangsboring
Soort bevestiging	met doorgangsboring met sleufmoeren
Materiaal basisplaat	aluminumlegering
Materiaal kruisgeleiding	Affineerstaal
Materiaal zijdelen	aluminumlegering