

filterregelventiel

LFR-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B

Artikelnummer: 534187

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

aansluitschroefdraad in de behuizing, zonder manometer, halfautomatische condensaat aftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaat aftap	halfautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer
Max. hoeveelheid condensaat	3 cm ³
Regelfunctie	met secundaire ontluuchting
drukindicator	M5 voorbereid
Werkdruk	1 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,3 bar
normaal nominaal debiet	280 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	94 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	M7
Pneumatische aansluiting 2	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal schaal	PC