

# olienevelaar LOE-M7-D-MICRO-B

Artikelnummer: 534188


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[zonder getapte aansluitplaat, aansluitschroefdraad in de behuizing.](#)

[Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. olietankinhoud	6,5 cm <sup>3</sup>
Werkdruk	1 ... 10 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	3 l/min
normaal nominaal debiet	430 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Olie-viscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	39 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	M7
Pneumatische aansluiting 2	M7
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal schaal	PC