



geluiddemper U-1/4-20

Artikelnummer: 534223

FESTO

voor het verminderen van geruis en het vermijden van vervuiling aan de ontluichtingsaansluitingen van pneumatische componenten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aantal stuks per verpakking | 20 |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Werkdruk | 0 ... 10 bar |
| Debiet tegen atmosfeer | 3.300 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geluidsdrukkniveau | 76 dB(A) |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 70 °C |
| Productgewicht | 7,7 g |
| Pneumatische aansluiting | G1/4 |
| Materiaal silencer insert | PE |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |