

smoorventiel met terugslagklep GR-QB-3/16-U

Artikelnummer: 534681

FESTO

Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QB-3/16
Pneumatische aansluiting 2	QB-3/16
Soort bediening	manueel
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inline-installatie met doorgangsboring naar keuze:
normaal nominaal debiet in smoorrichting	3,1 cfm
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	2,6 ... 3,1 cfm
Werkdruk	-13,8 ... 116 Psi
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Inbouwpositie	willekeurig
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	5,3 cfm
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4,8 ... 5,1 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	32 ... 140 °F
Productgewicht	1 oz
Materiaal inschroeftap	Messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal losring	POM
Materiaal gekartelde kop	Messing vernikkeld
Materiaal regelschroef	Messing vernikkeld