

magneetspoel MSFW-230AC-M-EX

Artikelnummer: 535620

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Min excitatietijd	10 ms
Inschakelduur	100%
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, vermogen 4,2 VA
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 5 %
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
ATEX-categorie Gas	II 2G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex mb II T5
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tD A21 IP65 T95°C
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Afdeling voor uitgifte van certificaten	PTB 03 ATEX 2098 X
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX) volgens EU-richtlijn lage spanning
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 40 °C
Productgewicht	170 g
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabellengte	1 m
Geleider-nominale doorsnede	0,75 mm ²
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal magneetspoel	Aluminium epoxyhars Koper Staal
Informatie materiaal wikkeling	Koper