

Olienevelaar MS4-LOE-1/8-U-Z

Artikelnummer: 535793

FESTO

Metalen reservoir, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. olietankinhoud	36 cm ³
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Ingangsdruk 1	1 ... 12 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	40 l/min
Normaal nominaal debiet	1.100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Olie-viscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	354 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	gespuitsgiet aluminium aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie kijkvenster	PA