


# magneetspoel MSFG-24-EX

Artikelnummer: 536931

FESTO

met rondsel en veerschijf.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Min excitatietijd	10 ms
Inschakelduur	100 %
Spoeleigenschappen	24 V DC: 4,5 W
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX-categorie Gas	II 3G
ATEX-categorie Stof	II 3D
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex nA IIC T4 X Gc
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Explosie veilige omgevingstemperatuur	-5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Max. aandraaimoment contactdoos	0,4 Nm
Productgewicht	55 g
Elektrische aansluiting	3-polig Stekkervlagjes voor MSSD-F
Soort bevestiging	met kartelmoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Duroplast Koper Staal
Materiaal wikkeling	Koper