


Aftakingsmodule MS6-FRM-3/8-I

Artikelnummer: 536968

FESTO

met geïntegreerde terugslagfunctie, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule met terugslagfunctie
Werkdruk	0 ... 20 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	5.500 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar boven	2.900 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar onder	3.200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	400 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 4	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium