


aftakkingsmodule MS6N-FRM-3/8-I

Artikelnummer: 536978

FESTO

met geïntegreerde terugslagfunctie, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Constructieve opbouw | Aftakkingsmodule met terugslagfunctie |
| Werkdruk | 0 ... 20 bar |
| normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2 | 5.500 l/min |
| normaal nominaal debiet uitgang naar boven | 2.900 l/min |
| normaal nominaal debiet uitgang naar onder | 3.200 l/min |
| Bedrijfsspanningsbereik AC | 0 ... 250 V |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 125 V |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 400 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 3/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 4 | 1/2 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |