



filterregelventiel

LFR-1/8-DB-7-5M-O-MINI-H

Artikelnummer: 537650

FESTO

Uitgangsdruk maximaal 7 bar, zonder manometer, filterfijnheid 5µ.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Breedte	44 mm
Reeks	DB
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	halfautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar zonder manometer
Regelfunctie	met secundaire ontluchting met keerstroombegrag
Drukaanduiding	G1/8 voorbereid
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,5 bar
normaal nominaal debiet	>= 500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	200 g
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met doorgangsboring met bevestigingsbeugel
Aansluiting manometer	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal draaiknop	POM
Informatie materiaal filter	PE
Informatie materiaal behuizing	PA-versterkt
Informatie materiaal reservoir	PC