



verzorgingseenheid FRC-1/4-DB-7-5M-MINI

Artikelnummer: 537658
Einde productie

FESTO

Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 5 µm filter. Met manometer en met direct gestuurd drukregelventiel.

Einde productie. Leverbaar tot 2027. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Breedte	88 mm
Reeks	DB
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filter/regelaar/olienevelaar
Filterfijnheid	5 µm
Regelfunctie	met secundaire ontluchting met keerstroombegrenzing
drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk Mpa	0,15 ... 1 MPa
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,5 bar
normaal nominaal debiet	>= 550 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen
Vrijgegeven olie	Festo speciale olie 1 liter container Bestelcode: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Viscositeitsbereik 32 mm²/s bij 40 °C ISO-klasse VG 32 volgens ISO 3448
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Olie-viscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	300 g
Soort bevestiging	inline-installatie met doorgangsboring met bevestigingsbeugel naar keuze:
Aansluiting manometer	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/4

Kenmerk	Waarde
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal draaiknop	POM
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal schaal	PC