


# ventieleiland VTUB

Artikelnummer: 537662

FESTO

Ventieleiland VTUB.



## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel 3/2 open monostabiel 4/2 bistabiel 4/2 monostabiel
Ventielgrootte	20 mm
Max. normale nominaal debiet	1000 l/min bij 20 mm
normaal nominaal debiet	200 ... 1.000 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 8 bar
Elektrische sturing	Individuele aansluiting Multipool
Max. aantal ventielplaatsen	16
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	7 mm
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Soort bediening	elektrisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Type eiland	24
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	extern intern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Ventieleilandmontage	vast raster
Signaalstatus display	LED
Stuurdruk	2 ... 8 bar
geschikt voor vacuüm	ja
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Aansluiting stuurontluchting 82	niet gekanaliseerd
Aansluiting stuurontluchting 84	niet gekanaliseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	FPM HNBR NBR