

reflectie-fotocel SOEG-RT-M5-NS-K-L



Artikelnummer: 537680

Einde productie

ronde vorm.

Einde productie. Leverbaar tot 2020. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	rond
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	opto-elektronisch
Meetmethode	Retroreflectieve sensor
Soort licht	infrarood
Reikwijdte	50 mm
Omgevingstemperatuur	0 ... 55 °C
Schakeluitgang	NPN
Schakelementfunctie	helderschakelend
Max. schakelfrequentie	250 Hz
Max. uitgangsstroom	100 mA
Spanningsdaling	≤ 2 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Restripping	20 %
Nullaststroom	15 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Kabel 3-aderig
Kabellengte	2,5 m
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Grootte	M5x0,5
Soort bevestiging	met contraoer
Aandraaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	35 g
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal wartelmoer	hooggelegeerd staal roestvrij
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	0 ... 55 °C
Beschermingsgraad	IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand