



retroreflectieve sensor SOEG-RSP-M12-PS-S-2L

Artikelnummer: 537684

FESTO

met gepolariseerd licht, ronde vorm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	rond
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	opto-elektronisch
Meetmethode	Retroreflectieve sensor
Soort licht	rood gepolariseerd
Reikwijdte	1.500 mm
Omgevingstemperatuur	-25 ... 55 °C
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	donkerschakelend
Max. schakelfrequentie	1.000 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsdaling	≤ 2 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 36 V
Restripping	20 %
Nullaststroom	15 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-polig M12x1 Stekker
Grootte	M12x1
Soort bevestiging	met contraarmoer
Aandraaimoment	10 Nm
Productgewicht	20 g
Materiaal behuizing	Messing verchromd
Materiaal wartelmoer	Messing verchromd
Schakelstatusweergave	LED geel
Functiereservedisplay	LED groen
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 55 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L