

vacuümeter FVAM-63-V1/0-G1/4-EN

Artikelnummer: 537813

FESTO

met aanduiding in bar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale grootte manometer	63
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Gebaseerd op norm	DIN EN 837-1
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Afleesbereik [bar]	-1 ... 0 bar
Afleesbereik	-30 ... 0 inHg
Schaalverdeling	Dubbele schaalindeling bar (buiten) inch hg (binnen) / psi (binnen)
Werkdruk	-1 ... 0 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Factor constante belasting	0,75
Factor wisselbelasting	0,66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	121 g
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	PMMA