


# aansluitplaat VMPA2-IC-AP-S-1

Artikelnummer: 537982

FESTO

voor afzonderlijk ventiel MPA2 met externe stuur lucht.



## Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Breedte                                    | 30,5 mm                                                                  |
| Lengte                                     | 107,3 mm                                                                 |
| Rastermaat                                 | 21 mm                                                                    |
| Bedrijfsdruk Mpa                           | -0,09 ... 1 MPa                                                          |
| Werkdruk                                   | -0,9 ... 10 bar                                                          |
| Stuurdruk MPa                              | 0,3 ... 0,8 MPa                                                          |
| Stuurdruk                                  | 3 ... 8 bar                                                              |
| Toelating                                  | c UL us - Recognized (OL)                                                |
| KC-kenteken                                | KC-EMV                                                                   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn<br>volgens EU-RoHS-RL                           |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)   | volgens de UK-voorschriften voor EMC<br>volgens de UK RoHS-voorschriften |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK           | 0 - geen corrosieweerstand                                               |
| LABS-conformiteit                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Omgevingstemperatuur                       | -5 ... 50 °C                                                             |
| Productgewicht                             | 233 g                                                                    |
| Elektrische aansluiting                    | M8<br>Stekker                                                            |
| Soort bevestiging aansluitplaat            | met doorgangsboring                                                      |
| Aansluiting hulpstuur lucht 12/14          | M5                                                                       |
| Aansluiting stuurontluchting 82/84         | M5                                                                       |
| Pneumatische aansluiting 1                 | G1/8                                                                     |
| Pneumatische aansluiting 2                 | G1/8                                                                     |
| Pneumatische aansluiting 3                 | G1/8                                                                     |
| Pneumatische aansluiting 4                 | G1/8                                                                     |
| Pneumatische aansluiting 5                 | G1/8                                                                     |
| Materiaal - opmerking                      | RoHS conform                                                             |
| Materiaal aansluitplaat                    | gespuitgiet aluminium                                                    |