



# handventiel VHER-BH-M04C-G18-UD

Artikelnummer: 538193

FESTO

in kunststofuitvoering, met positiedetectie van de hendelpositie, 4/3-wegventielfunctie in gesloten basispositie, afsluitbaar in drie hendelposities, afvoerrichting naar beneden.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Ventielfunctie                          | 4/3 gesloten   |
| Soort bediening                         | manueel  |
| normaal nominaal debiet                 | 800 l/min  |
| Werkdruk                                | -0,95 ... 10 bar   |
| Constructieve opbouw                    | Draaischuif  |
| Nominale diameter                       | 6 mm   |
| Ontluchtingsfunctie                     | regelbaar  |
| Bedieningsveiligheid                    | met toebehoren, sluitbaar                                  |
| Afdichtingsprincipe                     | hard   |
| Soort sturing                           | direct   |
| Stroomrichting                          | omkeerbaar   |
| Overlappingsvrij                        | ja   |
| Signaalstatus display                   | met toebehoren   |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)     |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2  |
| Omgevingstemperatuur                    | -20 ... 80 °C  |
| Bedieningsmoment                        | 1,1 Nm   |
| Productgewicht                          | 125 g  |
| Soort bevestiging                       | naar keuze:<br>Frontpaneelmontage<br>met doorgangsboring   |
| Pneumatische aansluiting 1              | G1/8   |
| Pneumatische aansluiting 2              | G1/8   |
| Pneumatische aansluiting 3              | G1/8   |
| Pneumatische aansluiting 4              | G1/8   |
| Materiaal - opmerking                   | vrij van koper en PTFE<br>LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Informatie materiaal dichtingen         | NBR  |
| Informatie materiaal behuizing          | PA-versterkt   |