



# Handventiel VHER-BH-M04E-G12-UD

Artikelnummer: 538205

FESTO

in kunststofuitvoering, met positiedetectie van de hendelpositie, 4/3-wegventiel functie in ontluchte basispositie, afsluitbaar in drie hendelposities, afvoerrichting naar beneden.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	4/3 ontlucht
Soort bediening	manueel
normaal nominaal debiet	4.300 l/min
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Draaischuif
Nominale diameter	12 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Bedieningsveiligheid	met toebehoren, sluitbaar
Afdichtingsprincipe	hard
Soort sturing	direct
Stroomrichting	omkeerbaar
Overlappingsvrij	ja
Schakelpositie-indicator	met toebehoren
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Bedieningsmoment	5 Nm
Productgewicht	740 g
Soort bevestiging	naar keuze: Frontpaneelmontage met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 4	G1/2
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE LABS-houdende stoffen inbegrepen
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium