

# naderingsschakelaar SIED-M18B-ZO-K-L


Artikelnummer: 538282

Einde productie

met kabel, montage vlak (verzonken).

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	rond
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Meetprincipe	inductief
Nominale schakelafstand	5 mm
Beveiligde schakelafstand	4,05 mm
Reductiefactoren	Aluminium = 0,4 roestvrij staal St 18/8 = 0,7 Koper = 0,3 Messing = 0,4 Staal St 37 = 1,0
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,15 mm
Schakeluitgang	contactloos 2-draads
Schakelelementfunctie	verbreekcontact
Hysteresis	0,04 ... 1,15 mm
Max. schakelfrequentie DC	490 Hz
Max. schakelfrequentie AC	25 Hz
Max. uitgangsstroom	300 mA
Spanningsdaling	≤ 8 V
Minimale belastingsstroom	5 mA
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bedrijfsspanningsbereik AC	20 ... 265 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	20 ... 320 V
Netfrequentie	50 Hz
Nullaststroom	≤ 1,5 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	2-aderig Kabel
Kabellengte	2,5 m
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Materiaal isoleerkous	PVC
Grootte	M18
Soort bevestiging	met contraoer
Aandraaimoment	30 Nm
Type inbouw	vlak (verzonken)
Productgewicht	110 g
Materiaal behuizing	Messing PA

Kenmerk	Waarde
	vernikkeld
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L