


condensaataftap PWEA-AP-3D

Artikelnummer: 538678

FESTO

voor externe aanbouw, met onafhankelijke, elektrische sturing.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Handbediening	niet-vergrendelbaar
condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	extern elektrisch volautomatisch
Meetgrootte	Vulstand
Ventiefunctie	gesloten 3/2 monostabiel
Bedienelementen	Folietoetsenbord met testtoets
Aanduiding "klaar voor gebruik"	LED
Schakeltoestandindicator	LED
Werkdruk	0,8 ... 16 bar
Alarmuitgang	met contact
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominaal vermogen condensaataftap	2 W
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	1 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Beschermklasse	III
Omgevingstemperatuur	1 ... 60 °C
Productgewicht	700 g
Elektrische aansluiting	Stekker M12x1 5-polig rond design
Soort bevestiging	in-line-installatie
Aansluit condensaataftap	PK-8
Pneumatische aansluiting	G1/2
Materiaalinformatie condensaatreservoir	aluminum kneedlegering
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	Kunststof