


# condensaataftap PWEA-AC-3D

Artikelnummer: 538681

FESTO

voor externe aanbouw, met onafhankelijke, elektrische sturing.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Handbediening	duwend
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	extern elektrisch volautomatisch
Meetgrootte	Vulstand
Ventiefunctie	3/2 gesloten monostabiel
Bedienelementen	Folietoetsenbord met testtoets
Aanduiding "klaar voor gebruik"	LED
Schakelstatusweergave	LED
Werkdruk	0,8 ... 16 bar
Alarmitgang	met contact
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominaal vermogen condensaataftap	2 W
Toelating	C-Tick
KC-kenteken	KC-EMV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	1 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Beschermklasse	III
Omgevingstemperatuur	1 ... 60 °C
Productgewicht	700 g
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluit condensaataftap	PK-8
Pneumatische aansluiting	G1/2
Materiaal condensaatreservoir	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Kunststof