

inschakelventiel MS6N-EE-3/8-V230-S

Artikelnummer: 538775

FESTO

elektrisch, met geluiddemper, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Soort bediening | elektrisch |
| Ontluchtingsfunctie | niet regelbaar |
| Handbediening | met vergrendeling duwend |
| Soort reset | mechanische veer |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Ventiefunctie | 3/2 gesloten monostabiel |
| Werkdruk | 4 ... 10 bar |
| C-waarde | 22 l/sbar |
| b-waarde | 0,5 |
| normaal nominaal debiet | 5.500 l/min |
| Inschakelduur | 100 % |
| Spoeleigenschappen | 230 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 3 VA, houdvermogen 2,4 VA |
| Toegelaten spanningsschommelingen | -14 % / +10 % |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaal informatie |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Productgewicht | 816 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 3/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/2 |
| Stuurluchttoevoer | intern |
| Elektrische aansluiting | Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803 Stekker volgens DIN EN 175301-803 vierhoekige constructie |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |