


Inschakelventiel

MS6N-EE-3/8-V230-S-Z

Artikelnummer: 538776

FESTO

elektrisch, met geluiddemper, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------------|---|
| Ontluchtingsfunctie | niet regelbaar |
| Soort bediening | elektrisch |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Handbediening | met vergrendeling niet-vergrendelbaar |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Soort reset | mechanische veer |
| Soort sturing | direct |
| Stuurlichtverzorging | intern |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Ventiefunctie | 3/2 gesloten monostabiel |
| Schakelpositie-indicator | met accessoires |
| Werkdruk | 4 ... 10 bar |
| b-waarde | 0,5 |
| C-waarde | 22 l/sbar |
| Normaal nominaal debiet | 5.500 l/min |
| Spoelkaraktereigenschappen | 230V AC |
| Bedrijfsmedium | Perslucht |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 0,816 g |
| Elektrische aansluiting | Stekker vierhoekige constructie Vorm C volgens DIN 43650 |
| Soort bevestiging | met accessoires naar keuze: in-line-installatie |
| Pneumatische aansluiting 1 | NPT3/8-18 |
| Pneumatische aansluiting 2 | NPT3/8-18 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/2 |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaal - informatie behuizing | gespuitgiet aluminium |