

geleidingsas FDG-25- -ZR-RF

Artikelnummer: 538791

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Slag	1 ... 5.000 mm
Slagreserve	86 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Rolgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. acceleratie	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. snelheid	$\leq 10 \text{ m/s}$
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Oppervlaktemoment van de 2e graad Ix	594,7E+03 mm ⁴
Oppervlaktemoment van de 2e graad Iy	237,2E+03 mm ⁴
Max. kracht Fy	150 N
Max. kracht Fz	150 N
Max moment Mx	7 Nm
Verplaatsingskracht	5 ... 12 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	29,2 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal afdekkap	PA
Materiaalgeleidingsrail	Staal
Materiaal geleidingselement	Staal
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd