

geleidingsas FDG-63- -ZR-RF

Artikelnummer: 538793

FESTO



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Grootte	63
Slag	1 ... 5.000 mm
Slagreserve	244 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Rolgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. acceleratie	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. snelheid	$\leq 10 \text{ m/s}$
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Oppervlaktemoment van de 2e graad lx	16.640E+03 mm ⁴
Oppervlaktemoment van de 2e graad ly	5.997E+03 mm ⁴
Max. kracht Fy	600 N
Max. kracht Fz	600 N
Max moment Mx	65 Nm
Verplaatsingskracht	5 ... 30 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	138,4 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Materiaal afdekkap	PA
Materiaalgeleidingsrail	Staal
Materiaal geleidingselement	Staal
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd