


filterregelventiel PCRP-64-N14-12-C-R1-M-T19

Artikelnummer: 5394666

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | 64 |
| Reeks | P |
| Bedieningsveiligheid | Stelschroef met veiligheidsring |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Condensaataftap | manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Filterregelaar zonder manometer |
| Volgens norm | NACE MR0175/ISO 15156 (behuizing en reservoir) |
| Max. hoeveelheid condensaat | 30 cm ³ |
| Regelfunctie | met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting |
| drukindicator | G1/4 voorbereid |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,1 ... 2 MPa |
| Werkdruk | 1 ... 20 bar |
| Drukregelbereik | 0,5 ... 12 bar |
| Max. drukhysteresis | 0,2 bar |
| Max. debiet | 2.400 l/min |
| normaal nominaal debiet | 1.920 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -60 ... 80 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| Mediumtemperatuur | -60 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur | -60 ... 80 °C |
| Productgewicht | 1.965 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met bevestigingskit naar keuze: |
| Aansluiting manometer | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatische aansluiting 2 | NPT1/4-18 |
| Materiaal aftapschroef | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer aftapschroef | 1.4404/316L |
| Materiaal filterhouder | gegoten roestvrij staal |
| Materiaalnummer filterhouder | 1.4409/CF3M(316L) |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal bevestigingshoek | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal dichtingen | CR NBR VMQ |
| Materiaal veer | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal filter | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer filter | 1.4404/316L |
| Materiaal behuizing | gegoten roestvrij staal |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4409/CF3M(316L) |
| Materiaal regelschroef | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal schaal | gegoten roestvrij staal |
| Materiaalnummer reservoir | 1.4409/CF3M (316L) |