


verbindingkabel NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Artikelnummer: 539508

FESTO

voor cilinderschakelaar, positietransmitter, drukschakelaar, debietsensor, optische en inductieve sensoren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Bedrijfsspanningsbereik AC	30 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	30 V
Stroombelastbaarheid	1,7 A
Vervuilinggraad	3
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Max. aandraaimoment contactdoos	0,3 Nm
Min. kabelbuigradius	30 mm
Draadeindes	Kabelschoen
Elektrische aansluiting	Stekker recht / kabel M5x0,5 / open einde 4-polig / 3-aderig
Kabelmontage	3x0,14
Kabeldiameter	2,9 mm
Kabellengte	5 m
Kabeltype	LiFY11Y
Geleider-nominale doorsnede	0,14 mm ²
Soort bevestiging	met kartelmoer met wartelmoer
Kleur draden	blauw bruin zwart
Kleur behuizing	zwart
Kleur kabelmantel	grijs
Informatie materiaal wartelmoer	Messing vernikkeld
Informatie materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PU)
Informatie materiaal insteekcontact	Messing verguld