


Verbindingsleiding NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

Artikelnummer: 539510

FESTO

voor cilinderschakelaar, positietransmitter, drukschakelaar, debietsensor, optische en inductieve sensoren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Leidingseigenschap	geschikt voor kabelrups
Bedrijfsspanningsbereik AC	30 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	30 V
Stroombelastbaarheid	1,7 A
Vervuilinggraad	3
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Maximaal aandraaimoment contrastekker	0,3 Nm
Maximaal aandraaimoment stekker	0,3 Nm
Min. kabelbuigradius	30 mm
Elektrische aansluiting	4-polig / 3-polig M5x0,5 / M8x1 Rechte stekker / recht contact
Kabelmontage	3 x 0,14 mm ²
Kabeldiameter	2,9 mm
Kabellengte	1 m
Kabeltype	LiFY11Y
Geleider-nominale doorsnede	0,14 mm ²
Soort bevestiging	met kartelmoer met wartelmoer
Kleur behuizing	zwart
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal - informatie dopmoer	Messing vernikkeld
Materiaal - informatie behuizing	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie kabelmantel	TPE-U(PU)
Materiaalinformatie insteekcontact	Messing vergulde