


# contrastekker MSSD-C-M16

Artikelnummer: 539709

FESTO

voor magneetspoelen en ventielen, gatenpatroon volgens DIN EN 175301, A



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aansluitfrequentie	50
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	38 g
Elektrische aansluiting	3-polig Haakse stekker Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803 vierhoekige constructie
Kabelschroefkoppeling	M16
Toegelaten kabeldiameter	6 ... 8 mm
Aansluitingdoorsnede	1,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 115 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	HNBR